

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	GG
Tipo	HB7210-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,8 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insero per tornitura