

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento f : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Rompitrucoli	GM
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura