

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7210-1
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	GM
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura