

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Rompitrucoli	GM

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura