



## Tubo flessibile strutturato PU, blu, Lunghezza 25 m, Ø Interno (nominale) tubo flessibile: 11 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080221 11
GTIN	7391390094667
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano (PU) molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni. Straordinaria resistenza agli oli, ai solventi e alle soluzioni non acquose. Pressione di esercizio 16 bar.

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.

### Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Lunghezza tubo	25 m
Materiale	Tubo flessibile strutturato in poliuretano
Ø Interno (nominale) tubo flessibile	11 mm
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore	blu
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 25 m

Tipo di prodotto

Tubo flessibile

---

**Accessori**Giunto di sicurezza Stream-Line Ø interno (nominale)  
raccordo tubo 11 mm

080297 11