

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/06mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260611 12/06 |
| GTIN | 4062406059316 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------------------------------------|
| Inserto adatto | RC.T 0602 |
| Dimensione codolo | 12 mm |
| Misura inserto | 6 mm |
| Codice ISO portautensile | SRDCN 1212F06 |
| Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri | 12,4 mm |
| Lunghezza complessiva L portainseriti neutri | 80 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 15 |
| Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri | 9 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | neutro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 30 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 15

269028 15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500