


CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: WP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 105 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA025P
Impiego principale	P

Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 435 m/min
Rompitrucoli	WP
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura