

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/08mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	RC.T 0803
Set di viti per inserti	269028 29
Codice ISO portautensile	SRDCN 2020K08
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	16,4 mm
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	14 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

