

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	13 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	12,4 mm
Set di viti per inserti	269028 15
Codice ISO portautensile	SRDCN 2020K06
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	RC.T 0602
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 15

269028 15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500