

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/08mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	8 mm
Inserto adatto	RC.T 0803
Codice ISO portautensile	SRDCN 2525M08
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	16,5 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	16,4 mm
Set di viti per inserti	269028 29
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

