


**CNMG 120404, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120404 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 105 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	105 - 435 m/min
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura