


CNMG 120408, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PS
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura