

**CNMG 120412 Wiper, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120412 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 420 m/min

**Descrizione tecnica**

Tipo	CA025P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	WQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	1 - 3,5 mm
Impiego principale	P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Insetto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura