


CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 105 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	CA025P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	WP
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 435 m/min
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura