

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SRGCR/L 1212F06
Lunghezza della testina L ₁	13,6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Misura inserto	6 mm
Dimensione codolo	12 mm
Inserto adatto	RC.T 0602
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500