

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/06mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	RC.T 0602
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13,6 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 1616H06
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500