


CNMG 120412, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120412 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm

Profondità di taglio a _p	1 - 10 mm
Rompitrucioli	PH
Tipo	CA025P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura