

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 29
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2525M08
Misura inserto	8 mm
Lunghezza della testina L ₁	19,8 mm
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	RC.T 0803
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

