

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/08mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260606 16/08 |
| GTIN | 4062406059422 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ampiezza funzionale L ₄ | 20 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 18,8 mm |
| Codice ISO portautensile | SRGCR/L 1616H08 |
| Misura inserto | 8 mm |
| Inserto adatto | RC.T 0803 |
| Set di viti per inserti | 269028 29 |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Dimensione codolo | 16 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 30 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

