

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2020K08
Lunghezza della testina L ₁	14,7 mm
Set di viti per inserti	269028 29
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	RC.T 0803
Misura inserto	8 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

