

## Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/08mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 1616H08
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	18,8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Set di viti per inserti	269028 29
Inserto adatto	RC.T 0803
Misura inserto	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

