

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2020K06
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	15,3 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	RC.T 0602
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500