

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2525M08
Set di viti per inserti	269028 29
Inserto adatto	RC.T 0803
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	19,8 mm
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

