



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M16
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	73 mm
Ø Tagliente D _c	40 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,55 grado
Numero taglienti Z	5
Ø D ₃	33 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	78 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	31,3 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	LOGU 0303..
Passaggio interno per LR	sì

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------