



## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 42/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Classe articolo	250

### Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 42/5 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 5

Ø D<sub>3</sub>: 35 mm

Profondità di taglio massima a<sub>p max</sub>: 1 mm

Lunghezza complessiva L<sub>compl</sub>: 40 mm

Sede filettata M: M16

Fresatura a interpolazione Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza rampa L per α <sub>max</sub>	33,3 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min</sub>	77 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	1 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	42 mm
Numero taglienti Z	5
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Angolo rampa α <sub>max</sub>	0,52 grado

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Sede filettata M	M16
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	82 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------