


CNMM 120412, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMM 120412 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PX
 Profondità di taglio a_p : 1 - 11 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,9 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	PX
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Rivestimento	CVD
Codice ISO Insetto	CNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura