


CNMM 190612, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMM 190612 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PX

Profondità di taglio a_p : 1 - 11 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,9 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	PX
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMM 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura