


**CNMM 160608, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMM 160608 CA025P Tipo: CA025P  
 Rompitrucioli: PX  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 420 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PX

Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Impiego principale	P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMM 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura