


DNMG 150608, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150608 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 105 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PQ
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 435 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura