


**SNMG 120404, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251162 CA025P |
| GTIN            | 4960664864591 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione**

SNMG 120404 CA025P Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 105 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,2 - 2,5 mm           |
| Condizione di taglio              | leggermente interrotto |
| Raggio di curvatura               | 0,4 mm                 |
| Avanzamento $f$                   | 0,13 - 0,4 mm/gir,     |
| Tipo                              | CA025P                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura               |
| Rompitrucioli                     | PQ                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Impiego principale                               | P                     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 105 - 435 m/min       |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Rivestimento                                     | CVD                   |
| Codice ISO Inserto                               | SNMG 120404           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 8                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |