


TNMG 160404, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	PS
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Tipo	CA025P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	TNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura