


WNMG 080408, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080408 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: HQ
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,07 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	HQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura