



CNMG 120404, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 PR005S Tipo: PR005S
 Rompitrucioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,12 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,12 mm/gir,
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S

Tipo	PR005S
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura