


CNMG 120404, Tipo: PR015S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 PR015S Tipo: PR015S
 Rompitrucioli: MU
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,18 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 25 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,18 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	25 - 70 m/min
Impiego principale	S
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	MU
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Tipo	PR015S
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura