


**CNMG 120408, Tipo: PR015S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120408 PR015S Tipo: PR015S  
 Rompitruccioli: MU  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 25 - 70 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,05 - 0,18 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	PR015S
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	25 - 70 m/min

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Rompitrucoli	MU
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura