



SNMG 120404, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120404 PR005S Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: PR005S
 Rompitruccioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,12 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,12 mm/gir,
Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Tipo	PR005S
Condizione di taglio	continuo

Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura