

**VNMG 160404, Tipo: PR005S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	PR005S
Impiego principale	S
Rompitrucioli	MQ
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	30 - 90 m/min
Avanzamento $f$	0,03 - 0,12 mm/gir,
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura