


**TNMG 160404, Tipo: PR015S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,05 - 0,18 mm/gir,
Tipo	PR015S
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucoli	MQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	25 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura