



**Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114020 in cassetta, non rivestito, Modello: 1-10**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115030 1-10
GTIN	4045197024169
Classe articolo	12B

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

**Esecuzione rullata**, angolo dell'elica, spessore del nocciolo e conicità normali.

Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. **Cavità per trucioli rullate di precisione.**

**Descrizione tecnica**

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Numero di punte	19
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

## Scheda tecnica

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

### Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 8 mm	114020 8

## Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-10	115475 1-10