

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 400/2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930505 400/2  |
| GTIN            | 4062406060077 |
| Classe articolo | 9GK           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 150, 150

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Altezza utile per cassetti     | 300 mm |
| Larghezza utile cassetti       | 500 mm |
| Larghezza                      | 600 mm |
| Cassetti profondità utile in G | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Profondità   | 600 mm   |
| Numero di porte  | 0  |
| Peso   | 43 kg  |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile                          | sì   |
| Profondità utile cassette  | 500 mm   |
| Altezza fronte cassette  | 150 mm   |
| Altezza fronte cassette  | 150 mm   |
| Cassette larghezza utile in G  | 20   |
| Altezza  | 400 mm   |
| Superficie utile dei cassette in G                                     | 20×20  |
| Numero dei cassette  | 2  |
| Altezza utile  | 300 mm   |
| Numero di ripiani estraibili   | 0  |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no   |
| Spessore del materiale   | 1,2 mm   |
| Portata cassette/ripiani estraibili                                    | 75 kg  |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)                       | 100 %  |
| Guida cassetto   | Dispositivo di blocco automatico                               |
| Regolazione dell'altezza con passo                                     | 25 mm  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto  | 20×20G   |
| Tipo di prodotto   | Armadio portautensili  |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 930533 150 |
|---|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10   | 951025 10   |
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
| Corpo per cassette Altezza 400 mm              | 930525 400  |