

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 20×20

Altezza: 900 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 800 mm

Altezza utile per cassette: 800 mm
Cassette larghezza utile: 500 mm

Descrizione tecnica

Numero dei cassette	7
Altezza	900 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	105 kg
Cassette larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza utile	800 mm
Numero di porte	0
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza utile per cassette	800 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza	600 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930533 100
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930533 250
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930533 75
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930533 150
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Corpo per cassette Altezza 900 mm	930525 900
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930533 50