

Garant
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 39 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630299 6
GTIN	4062406060275
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2 – M4

e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631029 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bit, C 6,3, per esagono incassato: 5 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 1 pz. simile a n. art. 675320 Dim. 2

Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 4 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3; 4; 5,5; 6,5

Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 8 pz. simili al n. art. 675340 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Portame bit: 1 pz. simile al n. art. 676800 Dim. 4/4

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 100

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Imballaggio	Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza	257 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 50 mm	632429 50
---------------------------------------------------	-----------

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Box modulare Modello 2	630305 2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631029 4,5
Inserto in espanso PUR Per assortimento 630299	630304 630299
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	632025
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 100 mm	632429 100
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631029 13
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7