

**Garant****Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 41 pezzi, Modello: SD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	630325 SD
GTIN	4062406060282
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un **guscio in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

**Uso:**

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2 – M4

e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Fornitura:**

bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 13 pz. n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6  
 Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25  
 Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25  
 Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2  
 Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 6 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116  
 Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146  
 Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. n. art. 632519 Dim. 50; 100  
 Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4  
 Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido  
 Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per bit C 6,3 da 1/4 pollice  
 Prolunga: 1 pz. codolo per bit E 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice  
 Raccordo per Bits: 1 pz. simile a n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice  
 Riposte in: Astuccio di plastica ABS

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	41
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Campo apertura chiave Surfacedrive	4-14 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Imballaggio	Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza	257 mm

Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Inserto in espanso PUR Per assortimento 630325	630304 630325
Box modulare Modello 2	630305 2
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 7 mm	631225 7
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 12 mm	631225 12
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	632025
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 6 mm	631225 6
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 10 mm	631225 10
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 13 mm	631225 13
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 11 mm	631225 11
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 4 mm	631225 4
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 9 mm	631225 9
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 5 mm	631225 5

Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 8 mm	631225 8
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 5,5 mm	631225 5,5
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 14 mm	631225 14
Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 4,5 mm	631225 4,5
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Prolunga, 1/4 pollice"Wobbel-Fix" Lunghezza complessiva 50 mm	632519 50
Prolunga, 1/4 pollice"Wobbel-Fix" Lunghezza complessiva 100 mm	632519 100