

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 20×20G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930525 1000
GTIN	4062406065379
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 24×24G, adatto per cassette 20×20G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 930533; 930534.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

Descrizione tecnica

Altezza utile	900 mm
Altezza	1000 mm
Altezza utile per cassette	900 mm
Profondità	600 mm

Peso	36 kg
Larghezza	600 mm
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	24
Larghezza in G	24
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero dei cassetti	0
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------