

Garant
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 22 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630262 6
GTIN	4062406060251
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5; 6

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146

Prolunga: 1 pz. n. art. 632429 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Altezza: 45 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13 mm

Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	3,5-13 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola esagonale, 1/4 pollice lunga Esagono 3 mm	631729 3
Bussola esagonale, 1/4 pollice lunga Esagono 5 mm	631729 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631029 3,5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm	632429 150
Box modulare Modello 2	630305 2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Inserto in espanso PUR Per assortimento 630262	630304 630262

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Bussola esagonale, 1/4 pollice lunga Esagono 4 mm	631729 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola esagonale, 1/4 pollice lunga Esagono 6 mm	631729 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631029 4,5
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	632025
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631029 13
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4