

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi, Modello: SD****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 630062 SD |
| GTIN | 4062406060237 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631225

Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. Dim. 50; 150 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Altezza: 45 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Quadro di manovra maschio | 1/4 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Campo apertura bussola esagonale | 4-13 mm |
| Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive |
| Quadro con Wobble-Fix | con angolo di oscillazione |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS |
| Lunghezza | 257 mm |
| Larghezza | 147 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Superficie | cromata |
| Riempimento di un cassetto in G | 5×10 |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 13 mm | 631225 13 |
| Box modulare Modello 2 | 630305 2 |
| Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4 | 633529 1/4 |
| Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello | 632025 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 11 mm | 631225 11 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 7 mm | 631225 7 |
| Inserto in espanso PUR Per assortimento 630062 | 630304 630062 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 10 mm | 631225 10 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5,5 mm | 631225 5,5 |

| | |
|---|------------|
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5 mm | 631225 5 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 4 mm | 631225 4 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 6 mm | 631225 6 |
| Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 8 mm | 631225 8 |
| Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4 | 632025 1/4 |