

Garant GRIDLINE

**Corpo per cassette, 20×20G, Altezza: 700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930525 700
GTIN	4062406065348
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 24×24G, adatto per cassette 20×20G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Per:**

Cassette n. art. 930533; 930534.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

**Descrizione tecnica**

Peso	29 kg
Altezza utile	600 mm
Numero di porte	0
Profondità	600 mm

Altezza	700 mm
Altezza utile per cassetti	600 mm
Larghezza	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	24
Profondità in G	24
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassetti	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
------------------------------------------------	-------------