


Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 65 pezzi,
Modello: SD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	630023 SD
GTIN	4062406060220
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con essa è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobbel Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M4 – M20 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M18.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2,5 – M5,

viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 – M8 e viti con poligono esterno con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice, Surface Drive: 13 pz. n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice, Surface Drive: 12 pz. n. art. 642325 Dim. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bussole esagonali da 1/2 pollice: 4 pz. n. art. 643229 Dim. 6; 8; 10; 14

Bit esagonali C 6,3 da 1/4 pollice: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit per viti Phillips C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit per viti Pozidriv C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit per viti con intaglio C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bit per viti Torx® C 6,3 da 1/4 pollice: 6 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit con poligono esterno C 6,3 da 1/4 pollice: 4 pz. simili a n. art. 675565 Dim. M4; M5; M6; M8

Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 1/4

Prolunghe "Wobble-Fix" da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632519 Dim. 50; 100

Prolunghe "Wobble-Fix" da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641129 Dim. 125

Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido

Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2 a sbloccaggio rapido

Raccordo da 1/4 pollice E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 6,3 K per bit C 6,3 da 1/4 pollice

Prolunga da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 650005 Dim. 2, giunto esagonale da 1/4 pollice E 6,3 - quadro esterno da 1/4 pollice

Prolunga da 1/2 pollice: 1 pz. simile a n. art. 650005 Dim. 5, giunto esagonale da 7/16 pollice E 11,2 - quadro esterno da 1/2 pollice

Raccordo per bit da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 (non incluse nella fornitura).

Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Altezza: 61 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura chiave Surfacedrive: 4-34 mm

Campo apertura chiave esagonale: 6-14 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici

Campo apertura chiave Surfacedrive	4-34 mm
Campo apertura chiave esagonale	6-14 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642325 32
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	632025

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 9 mm	631225 9
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 12 mm	631225 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 6 mm	631225 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 4,5 mm	631225 4,5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 10 mm	631225 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 14 mm	631225 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 4 mm	631225 4
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 11 mm	631225 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 7 mm	631225 7
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Inserto in espanso PUR Per assortimento 630023	630304 630023

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642325 34
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642325 30
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5,5 mm	631225 5,5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642325 27
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5 mm	631225 5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 8 mm	631225 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 13 mm	631225 13
Box modulare Modello 4	630305 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4
Prolunga, 1/4 pollice "Wobbel-Fix" Lunghezza complessiva 100 mm	632519 100
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Prolunga, 1/2 pollici "Wobbel-Fix" Lunghezza complessiva 125 mm	641129 125
Prolunga, 1/4 pollice "Wobbel-Fix" Lunghezza complessiva 50 mm	632519 50