

 GRIDLINE**Cassettiere su ruote senza cassetti, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti:
860/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 26×20G.

Cassettiere su ruote 30×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 930634 o n. art. 930636 (con cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano).

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo: 25 mm

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 885 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 600 mm
 Altezza utile: 600 mm
 Corpo per cassette altezza: 700 mm
 Portata massima: 500 kg

Descrizione tecnica

Corpo per cassette altezza	700 mm
Altezza	885 mm
Profondità	600 mm
Larghezza	750 mm
Portata massima	500 kg
Altezza utile	600 mm
Peso	56 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930636 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930634 125
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930634 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930634 50
	930636 100

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 100 mm

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 200 mm

930634 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 75 mm

930636 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 250 mm

930634 250

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 300 mm

930636 300

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 75 mm

930634 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 100 mm

930634 100

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 300 mm

930634 300

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 200 mm

930636 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 125 mm

930636 125

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 250 mm

930636 250

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21

914227 HU21

Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in
G 26X20

951910 26X20

Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni
in G 26X20

951885 26X20

Tappetino per cassette Dimensioni in G 26X20

951830 26X20