

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 26×20G, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930625 900
GTIN	4062406065478
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×24G, per cassette 26×20G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 930633, 930634, 930635, 930636.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassetiera.

Descrizione tecnica

Altezza	900 mm
Peso	38 kg
Altezza utile	800 mm
Larghezza	750 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di porte	0
Profondità	600 mm
Altezza utile per cassette	800 mm
Larghezza in G	30
Profondità in G	24
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassette	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassette per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------